

HSL Dubbelbaard
nachtschoot-/dagschootvergrendeling met
profielcilinder-Dagschoot, omstelbaar bij voorgesloten
Dagschoot (met wissel)

Het slot HSL 112 is uitgerust met een nachtschoot en een extra nachtschoot. Het beschikt over een omstelbaar HSL-vergrendelingssysteem. In de standaarduitvoering heeft het slot in de enkelzijdig sluitende versie een mechanische indicator positie grendel aan de sleutelzijde.



Eigenschappen

- Nachtschoot kan 1 keer voor- en achteruit worden gesloten
- Extra grendel kan bij teruggesloten nachtschoot 1 keer voor- en achteruit worden gesloten (wissel)
- Hulpvergrendeling vergrendelt extra grendel bij gesloten deur tegen manipulatie
- Slot voor gevangenen via profielcilinder bij teruggesloten nachtschoot (bedient extra grendel)
- Eenvoudige bediening met HSL-Dubbelbaard sleutel (2 slagen met wissel)
- Sluiting omstelbaar zonder omschakelsleutel bij voorgesloten extra grendel (1 slag)

Functieomschrijving

De HSL-Dubbelbaard sleutel wordt in het slot gestoken.
De nachtschoot wordt met de sleutel in één keer
(180°-draaiing) teruggesloten. Het slot voor gevangenen is
actief.

Medewerker:

De nachtschoot wordt via een tweede draai
(180°-draaiing) teruggesloten. De deur kan worden
geopend.

Gedetineerde:

De dagschoot wordt met de profielcilindersleutel
teruggetrokken. De deur kan worden geopend. (als de
dagschoot via het slot voor gevangenen is ingetrokken,
kan de sleutel niet worden verwijderd)

De deur wordt gesloten.

Gedetineerde:

De hulpvergrendeling vergrendelt de dagschoot wanneer
de deur gesloten is.

Medewerker:

De nachtschoot wordt met de sleutel in één slag
(180°-draaiing) vergrendeld. De nachtschoot wordt met
de sleutel in een tweede slag (180°-draaiing) vergrendeld.
De sleutel wordt eruit getrokken. De deur is volledig
vergrendeld. Het slot voor gevangenen is inactief.

Omschakeling van de sluiting

Het slot kan in ontgrendelde toestand (nachtschoot
teruggeslagen) worden omgeschakeld naar een andere
sluiting. Hiervoor is een sleutel van de huidige sluiting en
een sleutel van de toekomstige sluiting nodig.

Inzetlocaties

- Doorgangsdeur
- Deur van de bagageruimte
- Patiëntendeur psychiatrie

Technische gegevens

Technische gegevens

Werkstoff	Roestvrij staal
Oppervlakte	Mat
Stulpmaat [mm]	280 x 30 x 4
Materiaal Vork	Roestvrij staal
Materiaal nachtschoot	Roestvrij staal
Materiaal slotbehuizing	Roestvrij staal
Sluiting	HSL-Dubbelbaard
Vergrendeling	7
Hercodeerbaarheid	Ja
Gewicht [kg]	3,3
Afmetingen slot [mm]	200 x 22 x 220
grendelblokkering mm	14
Sluitingsprocessen	500.000
Max. zijdelingse belastbaarheid van de grendels [kN]	50
Relatieve luchtvochtigheid [%]	95% niet-condenserend
bout uitsluiting mm	20
indicator positie grendel	mechanisch